


E11992



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAB031PLS0010H03



Application		
Système	Sans silicone; Sans halogène	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC	
Limiteur de surtension	oui; (VDR)	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-20...80	
Protection	IP 67	
Données mécaniques		
Poids [g]	490	
Dimensions [mm]	28,5 x 24 x 49	
Matières	PP; FKM	
Matière du corps	PP / FPM	
Matière bague moletée	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Quantité	1 pièces	

E11992



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAB031PLS0010H03

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudée; Corps: PP / FPM; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune