


# E11002



## Câble de connexion

VSTGH030MSS0005I03DOGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Système Sans halogène

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Classe de protection III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E11002




## Câble de connexion

VSTGH030MSS0005I03DOGF030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène; irradié; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

