




Câble de connexion

VSTGH030MSS0005I03DOAF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Système	Sans halogène
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

E11005




Câble de connexion

VSTGH030MSS0005I03DOAF030MSS

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène; irradié; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

