




## Câble de connexion

VSTGH050MSS0001I03VDAA041--S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Système Sans halogène

## Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC  
 Limiteur de surtension oui; (VDR)

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90  
 Protection IP 67

## Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 46,5  
 Matières TPU  
 Matière du corps TPU  
 Matière bague moletée laiton, nickelé

## Accessoires

Fourniture vis  
 étiquette

## Remarques

Quantité 1 pièces



## Câble de connexion

VSTGH050MSS0001I03VDAA041--S

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène; irradié; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

