




Câble de connexion

VSTGH050MSS0002I03VDAA041--S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 46,5
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Accessoires		
Fourniture		vis
		étiquette
Remarques		
Quantité		1 pièces

Câble de connexion

VSTGH050MSS0002I03VDAA041--S

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène; irradié; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

