




Câble de connexion

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Système	Sans halogène
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	15 x 15 x 46,5
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Accessoires	
Fourniture	vis étiquette
Remarques	
Quantité	1 pièces



Câble de connexion

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène; irradié; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

