


E11010



Câble de connexion

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 24 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

15 x 15 x 46,5

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière bague moletée

laiton, nickelé

Accessoires

Fourniture

vis

étiquette

Remarques

Quantité


1 pièces

Câble de connexion

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène; irradié; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

