


# E11016



## Câble avec prise femelle

ADOAK120MSS0014B12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 65

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 51 x 26 x 58

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Remarques


Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 14 m, PUR, noir, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M23, coudée; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



# E11016



**Câble avec prise femelle**

ADOAK120MSS0014B12

Raccordement