


E11020



Répartiteur

ZDO6H05DMSS0010H15

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Classe de protection II

Courant de sortie par module / emplacement [A] 4

Courant de sortie total [A] 12

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -15...80

Protection IP 67

E11020



Répartiteur

ZDO6H05DMSS0010H15

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	6
Type connecteur	M12

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	12 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm





Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune