



# E11021



## Répartiteur

ZDO8H05HMSS0005H19

Protection	IP 67
------------	-------

### Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	8
Type connecteur	M12

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	16 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

### Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm




# E11021



## Répartiteur

ZDO8H05HMSS0005H19

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune

# E11021

Répartiteur

ZD08H05HMSS0005H19

