E11026

Câble avec prise femelle

ADOAA040VAS0010E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11026

Câble avec prise femelle

ADOAA040VAS0010E04

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", coudée; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc