

E11044




Câble avec prise femelle

ADOGF030ZDS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11495

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	10 x 10 x 33
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		zamac
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11044



Câble avec prise femelle

ADOGF030ZDS0005E03

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac



Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	noir
BU =	brun
	bleu