


E11045



Câble avec prise femelle

ADOAH040ZDS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 68

Données mécaniques

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière bague moletée zamac

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac




E11045



Câble avec prise femelle

ADOAH040ZDS0005E04

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc