


E11051



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAC031--S0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension	oui; (VDR)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	vis
	étiquette

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E11051



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAC031--S0002A03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type C DIN, coudée; Corps: PUR



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune