


E11060



Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	17 x 10 x 26
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E11060



Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0002A03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BK = noir
BU = bleu