


Câble de connexion

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système	Sans halogène
---------	---------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
----------------------------	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Protection	IP 67
------------	-------

Données mécaniques

Matières	TPU
----------	-----

Matière du corps	TPU
------------------	-----

Matière bague moletée	laiton, nickelé
-----------------------	-----------------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	2 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur



E11066




Câble de connexion

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Raccordement électrique

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc

Raccordement électrique - Prise



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé