


E11067



Embase femelle

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 Joint torique



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	22,8
Filetage		PG 9
Matières		zamac
Matière du corps		zamac
Accessoires		
Fourniture		Écrou: 1 x PG9
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11067



Embase femelle

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Raccordement électrique


Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc