



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAA031--S0005I03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	vis
	étiquette

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E11068



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAA031--S0005I03

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: PUR



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :
BN = brun
BU = bleu
GN/YE = vert / jaune