


E11069



Câble en Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 17 x 20,2 x 46,7

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

Nombre d'emplacements répartiteur 2

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, rouge
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques

Quantité 1 pièces

E11069



Câble en Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

