




Câble avec prise femelle

ADOAF030VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	17 x 10 x 26
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		inox (1.4305/303)

Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique		
Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Raccordement électrique - Prise		
Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4305/303)		



E11089



Câble avec prise femelle

ADOAF030VAS0005E03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :	brun
BK =		noir
BU =		bleu