

E11095




Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11495

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67; (si vissé)
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	10 x 10 x 31
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		inox (1.4305/303)
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11095



Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement



BN = Couleurs des fils conducteurs :
BK = brun
BU = noir
 bleu