




Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67; (si vissé)

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	10 x 10 x 31
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		inox (1.4305/303)

Remarques


Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4305/303)



E11096



Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0010E03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :	brun
BK =		noir
BU =		bleu