


## Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0020E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67; (si vissé)

## Données mécaniques

Dimensions [mm]	10 x 10 x 31
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	inox (1.4305/303)

## Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

## Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4305/303)



# E11097



## Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0020E03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu