

E11103




Prise à câbler

SDOGH050MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Remplacé par: E11511



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 20 x 20 x 52,5

Matières PA

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Presse-étoupe: PG 7

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé




E11103

Prise à câbler

SDOGH050MSSFKPG



Raccordement



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Remplacé par: E11511