


Câble avec prise mâle

ASTGH040MSS0002E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...70

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 42

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E11104



Câble avec prise mâle

ASTGH040MSS0002E04

Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc