


E11143



Câble avec prise mâle

ASTGH050MSS0010H05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Système	Sans halogène
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	15 x 15 x 42
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces

E11143



Câble avec prise mâle


ASTGH050MSS0010H05

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
WH =	blanc
YE =	jaune