




Prise à câbler

SDOGH040PLSFKSK



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	13,5
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 52
Matières		PA 6.6
Matière du corps		PA 6.6
Matière bague moletée		PA 6.6

Remarques


Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,34...0,75 mm²; Isolation des fils: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Gaine de câble: Ø 4...7,5 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: PA 6.6



E11145

Prise à câbler

SDOGH040PLSFKSK



Raccordement

