



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S01,5H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système	Sans halogène
---------	---------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension	oui; (VDR)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	15 x 15 x 46,5
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	vis
	étiquette

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S01,5H03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 1,5 m, PUR, Sans halogène; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

