


E11161



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S0003H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC
Limiteur de surtension oui; (VDR)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90
Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 46,5
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière bague moletée laiton, nickelé

Accessoires

Fourniture vis
étiquette

Remarques

Quantité 1 pièces

E11161



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S0003H03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR, Sans halogène; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

