


## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S0003H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Système Sans halogène

## Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension	oui; (VDR)

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67

## Données mécaniques

Dimensions [mm]	15 x 15 x 46,5
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé

## Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

## Accessoires

Fourniture	vis
	étiquette

## Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E11162



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S0003H03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR, Sans halogène; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

