


E11174



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0010H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

| | |
|---------------|--|
| Système | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
| Sans silicone | oui |

Données électriques

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|----------------------------|---------------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -25...90 |
| Protection | IP 68 |

Données mécaniques

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Dimensions [mm] | 27 x 15 x 39 |
| Matières | TPU |
| Matière du corps | TPU |
| Matière bague moletée | laiton, nickelé |

Remarques

| | |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

E11174



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0010H04

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, gris, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

| | |
|------|-------|
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |
| WH = | blanc |