




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11432
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système	Sans halogène	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières	TPU	
Matière du corps	TPU	
Matière bague moletée	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	vis	
	étiquette	
Remarques		
Quantité	1 pièces	



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type B standard industriel, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

