




Câble avec prise femelle

ADOGG040--S0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 65

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	8 x 8 x 31
Matières		TPU
Matière du corps		TPU

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU



E11189



Câble avec prise femelle

ADOGG040--S0005A03

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc