




Câble avec prise femelle

ADOGF040MSS0010H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC152  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Application              |      |                                              |
|--------------------------|------|----------------------------------------------|
| Système                  |      | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
| Sans silicone            |      | oui                                          |
| Données électriques      |      |                                              |
| Tension d'alimentation   | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                            |
| Classe de protection     |      | III                                          |
| Courant de sortie total  | [A]  | 3                                            |
| Conditions d'utilisation |      |                                              |
| Température ambiante     | [°C] | -25...80                                     |
| Protection               |      | IP 68                                        |
| Données mécaniques       |      |                                              |
| Poids                    | [g]  | 266,8                                        |
| Dimensions               | [mm] | 10 x 10 x 31                                 |
| Matières                 |      | PUR                                          |
| Matière du corps         |      | PUR                                          |
| Matière bague moletée    |      | laiton, nickelé                              |
| Remarques                |      |                                              |
| Quantité                 |      | 1 pièces                                     |

# E11198



## Câble avec prise femelle

ADOGF040MSS0010H04


### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



### Raccordement



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| BK = | Couleurs des fils conducteurs : |
| BN = | noir                            |
| BU = | brun                            |
| WH = | bleu                            |
|      | blanc                           |