

Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0002H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC153

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 68

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E11199



Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0002H04


Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc