



Câble de connexion

VDOGF040MSS0002H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	3
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces



Câble de connexion

VDOGF040MSS0002H04STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

