




Répartiteur

ZDO8F039MSS0005H10

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC054
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système	Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	6



Répartiteur

ZDO8F039MSS0005H10


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	663
Dimensions	[mm]	21 x 26 x 145
Matières		PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps		PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M8
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	Cycles de courbure	> 5 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	8 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)		
Raccordement électrique - emplacement		
Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: dorées		



Répartiteur

ZDO8F039MSS0005H10

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune