

E11221



Câble avec prise femelle

ADOAF040VAS0010E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT140

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68

Données mécaniques

Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E11221



Câble avec prise femelle

ADOAF040VAS0010E04

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc