

# E11222



## Câble avec prise femelle

ADOAF040VAS0025E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT141

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68

### Données mécaniques

Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)

### Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

# E11222



## Câble avec prise femelle

ADOAF040VAS0025E04


### Raccordement électrique

Câble: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc