E11226

Câble avec prise femelle

ADOAO140MSS0005H10

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	579
Dimensions	[mm]	45 x 20 x 47
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 12,5 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

E11226

Câble avec prise femelle

ADOAO140MSS0005H10

Remarques

Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M16, coudée; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



U:	non utilisé
R:	non utilisé
G:	non utilisé
M:	non utilisé
	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune