


E11252



Prise à câbler

SDOAH040VASFKPG



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	28,2
Dimensions [mm]	39 x 19 x 31
Matières	PBT
Matière du corps	PBT
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)
Remarques	
Quantité	1 pièces

E11252



Prise à câbler

SDOAH040VASFKPG

Raccordement électrique

Bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées



Raccordement

