


Câble avec prise mâle

ASTGH050MSS0002H05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

15 x 15 x 42

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière bague moletée

laiton, nickelé

Remarques

Quantité

1 pièces

E11253



Câble avec prise mâle

ASTGH050MSS0002H05

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
WH =	blanc
YE =	jaune