


E11255



Connecteur à câbler

SSTGF040MSSFKPG



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	11,2
Dimensions	[mm]	12 x 12 x 50
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11255



Connecteur à câbler


SSTGF040MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes à vis: 0,14...0,5 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...5 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

