


E11274



Câble de connexion

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS



Application	
Système	Sans halogène
Version	pour la communication avec l'unité de programmation PP2000
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	9,6...30 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Protection	IP 67; (Câble avec prise femelle: IP 67 / IP 69K)
Données mécaniques	
Poids [g]	131
Matière du corps	PA / Hytrel G-4774
Remarques	
Quantité	1 pièces

E11274



Câble de connexion


VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x baïonnette, coudée; Corps: Hytrel G-4774



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA



Raccordement

