


E11295



Embase mâle

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 45 AC / < 70 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 19,6

Filetage M20

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: laiton, nickelé




E11295



Embase mâle

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc