E11296

Câble avec prise mâle

ASTGH030VAS0001A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC076

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans silicone
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 41,5
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11296

Câble avec prise mâle

ASTGH030VAS0001A03

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu