




Câble de connexion


VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                          |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Système                              | Sans halogène       |
| Données électriques                  |                     |
| Tension d'alimentation [V]           | < 250 AC / < 300 DC |
| Conditions d'utilisation             |                     |
| Température ambiante [°C]            | -25...80            |
| Protection                           | IP 68               |
| Données mécaniques                   |                     |
| Matières                             | PUR                 |
| Matière du corps                     | PUR                 |
| Matière bague moletée                | laiton, nickelé     |
| Remarques                            |                     |
| Quantité                             | 1 pièces            |
| Raccordement électrique - connecteur |                     |

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé






## Câble de connexion

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé

