


# E11300



## Câble de connexion

VDOAH040MSS0005H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Système

Sans halogène

### Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 250 AC / < 300 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...80

Protection

IP 68

### Données mécaniques

Matières

PUR

Matière du corps

PUR

Matière bague moletée

laiton, nickelé

### Remarques

Quantité

1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



# E11300




## Câble de connexion

VDOAH040MSS0005H03STGH030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé

