


E11315



Embase mâle

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 125 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 27,3

Dimensions [mm] 18 x 18 x 19

Filetage M20

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

E11315



Embase mâle


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: laiton, nickelé; Couple de serrage: ...0,6 Nm; cylindrique fileté M20 Couple de serrage: ...2 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
WH =	blanc
YE =	jaune