

# E11318




## Câble de connexion

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11353

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68

### Données mécaniques


Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



# E11318




## Câble de connexion

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, TPU, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

